

Modelové a modelovací hmoty

Modelové hmoty

Modelové hmoty slouží ke zhotovení modelu situace v dutině ústní na základě otisku. Podle typu vyráběné náhrady volíme jednu, nebo kombinaci modelových hmot. Výběr hmoty závisí na použité otiskovací hmotě, typu modelu (pracovní, situační, studijní,...) a na typu náhrady (fixní, snímatelná, kovová, pryskyřičná, plast, ...)

- V České republice se používají hmoty sádrové a kovové, někde se používají i keramické či plastové.

Požadované vlastnosti modelových hmot

- Objemová stálost.
- Perfektní reprodukce všech detailů.
- Hladký, pevný a tvrdý povrch odolný proti otěru.
- Kontrastní barva.
- Rychlá příprava hmoty.
- Krátká doba tuhnutí.

Sádra

[[upravit vložený článek](https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=S%C3%A1dra&action=edit)] (<https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=S%C3%A1dra&action=edit>)

Stomatologické sádry se používají k mnoha účelům. Mezi ně patří hlavně otiskování a příprava modelů. Radíme je mezi modelové hmoty, otiskovací sádra patří k hmotám otiskovacím.

Složení

$\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$ Jedná se o hemihydrát síranu vápenatého. Do něj se ale ještě přidávají další substance.

- Síran draselný - snížení expanze, urychlení tuhnutí,
- borax - retardér k prodloužení doby tuhnutí,
- křemelina, křemen, vápenec - zlepšuje lámavost.

Výhody a nevýhody otiskovací sádry

Výhody:

- nízká cena,
- snadná příprava,
- velmi dobrá reprodukce povrchových detailů,
- výborná rozměrová stabilita.

Nevýhody:

- tuhost,
- obtížná snímatelnost z podsekřivých míst,
- nepřesnost,
- vysušování sliznice úst pacienta.

Typy ^{[1][2]}

- **Typ I - otiskovací sádra.**
 - Poměr míchání: prášek 100 g, voda 40-70 ml.
 - Doba tuhnutí: 4 minuty.
 - Pevnost: 4 MPa.
 - Expanze dvě hodiny po tuhnutí: maximálně 0,15 %.
 - Použití: předběžné otisky pro laboratorní výrobu celkových snímatelných náhrad, připevňování modelů do artikulačního přístroje (jdou pak snadno vyndat než při použití jiného typu sádry).
- **Typ II - alabastrové sádry.**
 - Poměr míchání: prášek 100 g, voda 60 ml.
 - Doba zpracování: 6-7 minut.
 - Doba tuhnutí: 12-14 minut (16-20 minut).
 - Pevnost: 9 MPa.
 - Expanze při tuhnutí: 0,1 %.
 - Použití: zhotovování předběžných, situačních modelů, připojování pracovního modelu do artikulátoru (například při zpracování celoplášťové lité korunky).
- **Typ III - hydrokaly.**
 - Poměr míchání: prášek 100 g, voda 28-32 ml.
 - Doba zpracování: 4-7 minut.
 - Doba tuhnutí: 8-14 minut (12-16 minut).
 - Pevnost: 20,7 MPa.
 - Expanze při tuhnutí: 0,14-0,20 %.
 - Použití: zhotovování pracovních modelů bez nutnosti maximální pevnosti a nízkého otěru.
- **Typ IV - denzity/stone.**
 - Poměr míchání: prášek 100 g, voda 22-23 ml (21-25 ml vody).
 - Doba zpracování: 5-6 minut.
 - Doba tuhnutí: 10 minut (12-16 minut).
 - Pevnost: 34,5 MPa.
 - Expanze při tuhnutí: 0,1 %.

- Použití: přesné a namáhané práce v laboratoři.
- **Typ V - stone**^[2].
 - Poměr míchání: prášek 100 g, voda 18–20 ml.
 - Doba tuhnutí: 12–16 minut.
 - Pevnost: 48,3 MPa.
 - Expanze při tuhnutí: 0,1–0,3 %.
 - Použití: modely pro tvorbu inlejí a náhrad ze slitin obecných kovů (používá se, aby vyrovnávala jejich kontrakci).
- **Speciální sádry**:
 - ortodontické sádry,
 - sádry pro montáž modelů,
 - rychle tuhnoucí sádry,
 - sádry, které mění při tuhnutí barvu.

Typy I a II jsou tzv. β-polohydráty a typy III a IV jsou tzv. α-polohydráty.

Kovové modelové hmoty

Galvanoplastická měď a stříbro

Galvanoplastická měď a stříbro jsou dobrými modelovými materiály pro svou malou objemovou změnu při zpracování. Vyznačují se dokonalou kresbou a malým otěrem. Používají se jen pro povrchovou vrstvu modelu, jehož jádro je tvořeno sádrou. Pokovování probíhá v běžném galvanizačním roztoku po dobu dvanácti až patnácti hodin a to tak, že anoda je ze stříbra nebo mědi a katoda je propojena s otiskem.

Nízkotavitelné slitiny

Nízkotavitelné slitiny na bázi vizmutu, olova, cínu a kadmia patří také mezi modelové hmoty. Provádí se jimi nástřik otisku. Na to se používá speciální stříkávací pistole, která pracuje při teplotě 138 °C a vytváří 0,5 mm tlustou skořepinu. Ta se doplňuje modelovou sádrou nebo modelovou chemicky polymerující pryskyřicí.

Formovací hmoty

Dalšími modelovými hmotami jsou formovací hmoty. Těch užíváme při zhotovování licího modelu u konstrukce kovových zubních náhrad odlévaných z vysokotavitelných slitin obecných kovů. Těchto hmot užíváme způsobem, který je popsán u zpracování celoplášťové korunky.

Modelovací hmoty

Modelovací hmoty se používají pro tvorbu předtvarů, které se později při tvorbě vlastní konstrukce spálí. Nosná konstrukce může být jak kovová, tak nekovová. K výrobě tohoto předtvaru potřebujeme pracovní model zhotovený z již dříve (výše) popsaných modelových hmot. Z vlastností modelových hmot je i zde zastoupena objemová stálost, perfektní reprodukce detailů, kontrastní barva. Těmto požadavkům nejlépe vyhovují voskové směsi z přírodních a syntetických vosků a pryskyřic, tuků, mastných kyselin, olejů a barviv.

Vosky

Vosky se vyznačují zejména velkou tepelnou roztažností a nízkým bodem měknutí. Vosk začíná téci již při 42 °C, což způsobuje snadnou deformaci. Jejich velkou předností je dokonalá spalitelnost.

Dělení vosků^[3]

- Inlejšové - válečky pro modelaci předtvaru v dutině ústní,
- licí - pro modelaci v laboratoři ve formě destiček s nižší teplotou plasticity,
- modelové - pro modelaci v laboratoři,
- lepicí,
- voskové předtvarů.

Modelovací plasty

Modelovací plasty se používají jako prefabrikáty nebo modelovací pryskyřice. Polymerují chemicky nebo světlem. Jejich znakem je objemová stálost, přesnost a špatná deformovatelnost.

Odkazy

Související články

- Sádra
- Pomocné protetické materiály

Reference

1. DOSTÁLOVÁ, Taťjana. *Fixní a snímatelná protetika*. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2004. 220 s. ISBN 80-247-0655-5.
2. HUBÁLKOVÁ, Hana a Jana KRŇOULOVÁ. *Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství*. 1. vydání. Praha : Galén, 2009. 301 s. ISBN 978-80-7262-581-9.
3. DOSTÁLOVÁ, Taťjana. *Fixní a snímatelná protetika*. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2004. 220 s. ISBN 80-247-0655-5.

Použitá literatura

- DOSTÁLOVÁ, Taťjana. *Fixní a snímatelná protetika*. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2004. 220 s. ISBN 80-247-0655-5.

